

Motek ekspresslim

Monteringsanvisning

- 1. Alle flater må være rene og frie fra støv og fett,
- 2. Spray aktivatoren på den ene overflaten og la den tørke.
- 3. Påfør lim på den andre flaten
- 4. Press delene sammen i 10 sek
- Sørg for god ventilasjon ved bruk, aktivatoren er veldig brannfarlig ikke røyk i nærheten. Forvares uten rekkevidde for barn

Egenskaper:

- Lynrask montering av for eks listverk, skjøter, MDF, sponplater, gummi, metall. Utviklet sammen med kjøkken montører som trengte ett super raskt lim
- Blir en veldig hard og sterk limfilm men om man har bevegelse i materialet så kan den fort sprekke opp.

Produkt tips:

- Brukes sammen med ett vanlig mer fleksibelt lim isteden for å bruke tvinger



Spesifikasjon

Motek ekspress er ett 2komponent ekspress lim. Ved riktig bruk får vi fort en veldig sterk limfuge.

	Superlim	Aktivator
Brukstemperatur:	+3 / +20C	+3 / +20C
Lagringstemperatur	+5 / +25	+5 / +25
Temperaturområde herdet	-40 / +120	-40 / +120
Densitet	1,05 g/ml	0,79g/ml
Brennpunkt	+85C	-11C
Herdetid lim med aktivator riktig applisert, ca 10sek.		
Herdetid lim uten aktivator, ca 1time		

Navn	Art nr	Farge	Forpakking	Forpakking
Motek ekspresslim	35947	Transparant	Aktivator 200ml	Superlim 50ml